

AC1244




AS-Interface 電源

PSU-1AC/ASI-4A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1254

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

| | | |
|------------------------------|-------|------------------|
| 工作電壓公差 | [%] | 10 |
| 額定電壓AC | [V] | 110 / 230 |
| 額定頻率AC | [Hz] | 47...63 |
| 輸入電壓範圍AC | [V] | 100...240 |
| 防護等級 | | I |
| 過壓保護 | | 是; (< 34) |
| 開機延遲時間最大值 | [ms] | 150 |
| 輸出電壓AS-i | [V] | 29.5...31.6 |
| 輸出電路的數量 | | 1 |
| 輸出電流AS-i | [A] | 4 |
| 剩餘波紋最大值 | [mV] | 50 |
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | [%] | 88 |
| 保險絲 | [A] | 10; (外部, 特徵B) |
| Derating降低定額值 | [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
| 斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | [ms] | 195 |


AC1244



AS-Interface 電源

PSU-1AC/ASI-4A

| | | |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 集成數據提取功能 | | 是 |
| 輸出 | | |
| 短路保護 | | 是 |
| 過載保護 | | 是 |
| 可並聯輸出 | | 否 |
| 可輸出串聯 | | 否 |
| 工作條件 | | |
| 環境溫度 | [°C] | 0...70 |
| 外殼防護等級 | | IP 20 |
| 認證/測試 | | |
| EMC電磁兼容 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 | |
| AS-i分類 | | |
| AS-i認證 | | 89501 |
| 機械技術數據 | | |
| 重量 | [g] | 1002 |
| 安裝方式 | | 導軌; (TH35 (EN 60715); 對流冷卻自由空間 20 mm) |
| 尺寸 | [mm] | 136 x 50 x 144 |
| 材質 | | AlMg3; 鋼板; PC |
| 顯示器/操作件 | | |
| 顯示 | AS-i電壓 | LED, 綠色 |
| 注釋 | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 |
| 電氣連接 | | |
| 螺絲接線端子: | | |
| 連接 | | |



- 1: 初級
- 2: 次級