


AC1304



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

停產產品 - 存檔登錄



應用

應用

分散式控制器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		2
電氣隔離		是

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數	1
傳輸率	9600...115200 Baud
連接件型號	RJ11
用途型號	編程

AC1304



AS-Interface PLC

ControllerE 2Mstr 1RS232C

接口說明		電氣隔離	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-20...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95	
外殼防護等級		IP 20	
AS-i分類			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
AS-i認證		61102	
機械技術數據			
重量	[g]	517.4	
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107	
材質		鋁；鋼板 鍍鋅的	
顯示器/操作件			
顯示	功能	2 x LED, 紅色	
		3 x LED, 綠色	
		3 x LED, 黃色	
		全圖像LCD顯示	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接			

