


AC1317



具PLC的AS-Interface EtherNet/IP閘道器

Control.E 2Mstr ET IP RS232

停產產品 - 存檔登錄



應用

應用

做為分佈式控制器和乙太網IP閘道器/網絡服務器使用

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 400
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		2

介面

通信接口

RS232; Ethernet

乙太網

傳輸率

10; 100

協議

EtherNet/IP; IP

用途型號

數據傳遞

接口說明

CIP協議EtherNet/IP服務器組2和3

RS232

R232接口數

1



具PLC的AS-Interface EtherNet/IP閘道器

Control.E 2Mstr ET IP RS232

傳輸率	9600...115200 Baud		
連接件型號	RJ11		
用途型號	編程		
接口說明	電氣隔離		
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...60	
存儲溫度	[°C]	-20...70	
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95	
外殼防護等級	IP 20		
AS-i分類			
AS-i版本	2.1		
AS-i主站配置文件	M1e		
機械技術數據			
外殼	應用於DIN軌道安裝的外殼		
材質	鋁；鋼板 鍍鋅的		
顯示器/操作件			
顯示	功能	3 x LED, 紅色	
		4 x LED, 綠色	
		2 x LED, 黃色	
		全圖像LCD顯示	
注釋			
包裝單位	1 件數		
電氣連接			
連接			

