

AC1322




具PLC的AS-Interface CANopen閘道器

ControllerE 2Mstr CO RS232

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC1332

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 顯示
2 按鈕
3 CANopen介面



應用

應用

分散式控制器；CANopen閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10

介面

通信接口

RS232; CAN

CAN

協議

CANopen

RS232

傳輸率

9600...115200 Baud



具PLC的AS-Interface CANopen閘道器

ControllerE 2Mstr CO RS232

連接件型號		RJ11	
接口說明		電氣隔離	
工作條件			
環境溫度		[°C]	0...60
存儲溫度		[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度		[%]	95
外殼防護等級		IP 20	
AS-i分類			
AS-i版本		2.1	
AS-i主站配置文件		M3	
機械技術數據			
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼	
材質		鋁；鋼板 鍍鋅的	
顯示器/操作件			
顯示		功能	4 x LED, 紅色
			3 x LED, 綠色
			3 x LED, 黃色
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
連接			

