

AC1326




AS-Interface Profibus DP 閘道器

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1376

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 顯示
- 2 按鈕
- 3 Profibus-DP 介面



應用

應用 Profibus DP 閘道器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC; (符合cULus - Class 2標準)
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 400
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		2
電氣隔離		是

介面

通信接口 PROFIBUS

PROFIBUS

傳輸標準	EN 50170
傳輸率	12 MBaud
協議	Profibus DP
用途型號	數據傳遞

AC1326



AS-Interface Profibus DP 閘道器

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

接口說明		診斷功能
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	95
外殼防護等級		IP 20
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i主站配置文件		M3
AS-i認證		61106
機械技術數據		
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
尺寸	[mm]	86 x 131 x 107
材質		鋁; 鋼板 鍍鋅的
顯示器/操作件		
顯示	操作	3 x LED, 紅色
		3 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		

