

AC1333




AS-Interface PLC

ControllerE M4 1Master RS232

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC1401 或者 AC1403

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

應用

分散式控制器

電氣數據

工作電壓	[V]	24 DC
絕緣等級	[V]	500
電流損耗	[mA]	< 500
AS-i電流損耗最大值	[mA]	10
消耗功率最大值	[VA]	10
AS-i主機的數量		1
電氣隔離		是

介面

通信接口

RS232

RS232

R232接口數

1

傳輸率

9600...115200 Baud



AS-Interface PLC

ControllerE M4 1Master RS232

連接件型號		RJ11
用途型號		編程
接口說明		電氣隔離
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
存儲溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 20
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0
AS-i主站配置文件		M4
機械技術數據		
重量	[g]	530.5
外殼		應用於DIN軌道安裝的外殼
材質		鋁; 鋼板 鍍鋅的
顯示器/操作件		
顯示	功能	1 x LED, 紅色
		2 x LED, 綠色
		2 x LED, 黃色
		全圖像LCD顯示
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
連接		

