


AC2413



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule 4 SB



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	2000
當前負載總數最大值	[A]	4
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	2000; (AUX)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x)

AC2413



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule 4 SB

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL 認證	電源	Class 2

機械技術數據

重量	[g]	272.5
安裝方式		AS-i 扁平電纜連接
尺寸	[mm]	118.2 x 60 x 27
材質		PA 6.6; 插座: 黃銅 鍍鎳的; 下部模塊螺紋套: 黃銅 鍍鎳的; O 形環: FKM; 穿刺接點: CuSn6 鍍鎳及鍍錫的

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件


附件 (可選)	不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝, E70402
---------	-------------------------------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



1	AS-i +
2	外部電源 -
3	AS-i -
4	外部電源 +
5	安全引線 (FE)