AC2416

AS-Interface CompactLine模塊

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC2465

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 242
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4; (雙向的)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

AC2416

AS-Interface CompactLine模塊

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

輸出						
電氣設計		AS-i				
數字輸出數量		4				
電路		PNP				
電壓範圍DC	[V]	10...30;（根據PELV標準；經由圓形電纜）				
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000				
短路保護		是				
電流單獨的		是				
工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...80				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-7.0				
AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代碼	[hex]	0				
AS-i認證		05901				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		雙向的	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
機械技術數據						
材質		PUR				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		功能	LED, 黃色			
注釋						
注釋		輸入和輸出不允許連接電流 。				
包裝單位		1 件數				

AC2416

AS-Interface CompactLine模塊

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

電氣連接

電纜: 2 m

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
BK =	黑色
GN/YE =	綠色/黃色
WH =	白色

; 編碼: A



	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-