

AC2450




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule/2x2DI/M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2457

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 AS-i 電源供應
2 接地彈簧



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 242

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4
---------	---------

輸入

數字輸入數	4; (2 x 2)
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

AC2450



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactModule/2x2DI/M12

輸出						
電氣設計		AS-i				
工作條件						
環境溫度		[°C]	-25...80			
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i Profil		S-0.1				
AS-i I/O配置		[hex]	0			
AS-i ID代碼		[hex]	1			
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		插座	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		插腳	4	2	4	2
機械技術數據						
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
材質		PUR				
顯示器/操作件						
顯示		操作		LED, 綠色		
		功能		LED, 黃色		
注釋						
包裝單位		1 件數				
電氣連接						

連接器：M12; 編碼：A

