AC2462


AS-Interface CompactLine模塊

CompactLineM12 4DI4DO T M12

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC2466

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 AS-i電源供應
2 外部電源
3 固定紅外線適配器
4 接地彈簧

應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	30
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4; (雙向的)
數字輸入輸入電路		PNP

AC2462

AS-Interface CompactLine模塊

CompactLineM12 4DI4DO T M12

輸入感測器電源		根據PELV標準				
電源	[V]	20...30; (按照cULus工作電壓"電源級2")				
輸入電流負載最大值	[mA]	200				
輸入電流高	[mA]	6...10				
輸入電流低	[mA]	0...2				
開關級別高	[V]	> 11				
數字輸入保護短路		是				
輸出						
電氣設計		AS-i				
數字輸出數量		4				
電路		PNP				
電壓範圍DC	[V]	20...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜; 按照cULus工作電壓"電源級2")				
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000				
短路保護		是				
電流單獨的		是				
工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...70				
外殼防護等級		IP 67				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i版本		2.1				
AS-i編址		紅外編址				
擴展尋址模式		否				
AS-i Profil		S-7.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代碼	[hex]	0.E				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		雙向的	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
機械技術數據						
安裝方式		AS-i扁平電纜連接				
尺寸	[mm]	60 x 152 x 24				
材質		PUR				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
附件						
附件(可選)		不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝 , E70402				
注釋						
包裝單位		1 件數				


AC2462

AS-Interface CompactLine模塊

CompactLineM12 4DI4DO T M12

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A



	輸入
1	感測器電源 L+
2+4	數據輸入 內部橋接
3	感測器電源 L-