

AC2463




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLine 8DI M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5210

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 AS-i電源供應
- 2 固定紅外線適配器
- 3 接地彈簧



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 8
---------	----------

輸入

數字輸入數	8; (2 x Slave)
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V]20...30; (按照cULus工作電壓“電源級2”)
輸入電流負載最大值	[mA]200; (每個從站)




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactLine 8DI M12

輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
AS-i編址		紅外編址
擴展尋址模式		否
AS-i Profil		S-0.1.E
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代碼	[hex]	1.E
數據位	數據位	D0 D1 D2 D3
	輸入	1 2 3 4
	插座	I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
	插腳	4 2 4 4 2 4
機械技術數據		
安裝方式		AS-i扁平電纜連接
尺寸	[mm]	60 x 152 x 24.4
材質		PUR
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
注釋		
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	連接件與AS-i電纜電流連接。	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

連接



連接器：M12