


AC2467



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12



應用		現場安裝
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	250
當前負載總數最大值	[A]	4
附加電源	[V]	10...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	4000; (AUX)
Watchdog集成看門狗電路		是



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入	
數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	20...30; (DC)
輸入電流負載最大值 [mA]	200
輸入電流限制 [mA]	15
輸入電流高 [mA]	6...10
輸入電流低 [mA]	0...2
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是
輸出	
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC [V]	10...30; (AUX)
每個輸出最大電流負載 [mA]	2000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大輸出負載總電流 [A]	4
短路保護	是
電流單獨的	是
緻動器電源輸出	AUX
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
存儲溫度 [°C]	-25...80
允許最大的相對空氣濕度 [%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值 [m]	2000
外殼防護等級	IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x)
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2 EN 62026-2 EN 50581
MTTF [年]	190
UL認證	電源 Class 2
AS-i分類	
AS-i版本	3.0
AS-i編址	紅外編址
擴展尋址模式	是
AS-i主站配置文件	M4
AS-i Profil	S-7.A.7
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	A.7
AS-i認證	126101

AC2467



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
輸入		1	2	3	4
插座		I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4
插腳		4	2 4	4	2 4
輸出		1	2	3	4
插座		O-1	O-2	O-3	O-4
插腳		4	4	4	4

機械技術數據

重量	[g]	388.5
材質		PA; 插座: 黃銅 鍍銀的; O形環: FKM

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I4, O1...O4
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	M12
------	-----

附件

附件(可選)	不鏽鋼套, 應用於在高機械應力情況下的安裝, E70402
--------	-------------------------------

注釋

注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位: I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接。
----	--

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 輸入


連接

連接器: M12

1	輸入
2	感測器電源 +
3	數據輸入
4	感測器電源 -
5	數據輸入
	功能接地 (FE)

電氣連接 - 輸出

連接器: M12; 編碼: A



1	輸出
2	不接線
3	不接線
4	外部電源 AUX -
5	開關輸出
	功能接地 (FE)