




AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 2 x 4 DI A/B



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	230
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 8
輸入		
數字輸入數		8; (2 x Slave)
數字輸入輸入電路		PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30; (DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	180
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60



AS-Interface CompactLine 模塊

CompactM8 2 x 4 DI A/B

存儲溫度	[°C]	-25...60
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[年]	114
UL 認證	電源	Class 2

AS-i 分類

AS-i版本	3.0					
擴展尋址模式	是					
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4					
AS-i Profil	S-0.A.E					
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證	133901					
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3	
	輸入	1	2	3	4	
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4	
	插腳	4	4	4	4	
參數位	參數位	名稱				
	P0	不接線				
	P1	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效
	P2	不接線				
	P3	不接線				

機械技術數據

重量	[g]	152
安裝方式		背牆安裝
尺寸	[mm]	134.5 x 30 x 23.5
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 黃色 I1...I8
	操作	LED, 綠色 AS-i
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	M12
------	-----

附件

供貨範圍	標籤
	保護蓋: 2
附件(可選)	保護蓋: M8, E73005
	扁平電纜絕緣替代連接器: 1 m, 圓形電纜, E70583
	扁平電纜絕緣替代連接器: M12, E70096
	DIN 軌道適配器:, E73007




AS-Interface CompactLine模塊

CompactM8 2 x 4 DI A/B

注釋	
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	連接件與AS-i電纜電流連接。
	ID1代碼的默認設定：從站1=1/從站2=2
包裝單位	1 件數

電氣連接 - AS-i


連接器：M12; 編碼：A



1	AS-i +
3	AS-i -

電氣連接 - 輸入

連接器：M8; 編碼：A



	輸入
1	感測器電源 L+
3	感測器電源 L-
4	數據輸入