AC2503


AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 3DO T M12

停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC5203

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



1 標籤
2 固定紅外線適配器

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸出數量: 3
輸出		
電氣設計		AS-i
數字輸出數量		3
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	15...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1))
短路保護		是
電流單獨的		是
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

AC2503


AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine 3DO T M12

認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 50295	
AS-i分類			
AS-i版本		2.1	
擴展尋址模式		是	
AS-i Profil		S-8.A.E	
AS-i I/O配置	[hex]	8	
AS-i ID代碼	[hex]	A.E	
機械技術數據			
重量	[g]	108.6	
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面	
材質		PBT	
顯示器/操作件			
顯示		操作	LED, 綠色
		故障	LED, 紅色
		功能	LED, 黃色
附件			
附件(可選)		下部模塊	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			

模塊下部的接點針 , FK-E:

連接器: M12; 編碼: A



	輸出
1	不接線
2	不接線
3	外部電源 AUX -
4	開關輸出 +
5	不接線