

AC2505




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5205

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	240

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4
---------	---------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] 6...10
輸入電流低	[mA] 0...2
開關級別高	[V] > 11
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine45 4DI M12

工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級		IP 67			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 50295			
AS-i分類					
AS-i版本		2.1			
AS-i編址		紅外編址			
擴展尋址模式		否			
AS-i Profil		S-0.0.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代碼	[hex]	0.E			
AS-i認證		39101			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插腳	2+4	2+4	2+4	2+4
機械技術數據					
重量	[g]	118.8			
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面			
材質		PBT			
顯示器/操作件					
顯示	操作			LED, 綠色	
	故障			LED, 紅色	
	功能			LED, 黃色	
附件					
附件(可選)		下部模塊			
注釋					
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位		1 件數			

AC2505




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLine45 4DI M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接器：M12; 編碼：A



1	輸入
2+4	感測器電源 L+
3	數據輸入 內部橋接
5	感測器電源 L-
	不接線