




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5208

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：4
---------	----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜; 對於cULus, 電壓必須遵守“限制電壓/電流”。)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制): 20 W (IEC 60947-5-1); 根據cULus標準: 700 mA)
短路保護	是
電流單獨的	是


工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 67



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine45 4DO T M12

認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
AS-i分類						
AS-i版本		2.1				
AS-i編址		紅外編址				
擴展尋址模式		否				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i I/O配置 [hex]		8				
AS-i ID代碼 [hex]		0.E				
AS-i認證		39201				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸出	1	2	3	4
		插座	O-1	O-2	O-3	O-4
		插腳	4	4	4	4
機械技術數據						
重量 [g]		109				
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面				
材質		PBT				
顯示器/操作件						
顯示		操作	LED, 綠色			
		故障	LED, 紅色			
		功能	LED, 黃色			
附件						
附件(可選)		下部模塊				
注釋						
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
模塊下部的接點針，FK-E:						
連接器： M12; 編碼： A						
						
1	輸出					
2	不接線					
3	不接線					
4	外部電源 AUX -					
5	開關輸出 +					
	不接線					