


AC2517



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67



- 1 標籤
- 2 固定紅外線適配器



應用

應用	現場安裝
----	------

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i 電流損耗最大值	[mA]	157
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
附加電源		可選
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸入數: 4
---------	----------

輸入

輸入電流負載最大值	[mA]	100
類比輸入數		4; (連接2線制、3線制和4線制感測器)
類比輸入(電壓)	[V]	0...10
類比輸入防止短路		否
類比輸入的分辨率		16 (1 bit = 1 mV)
精密類比輸入	[%]	0,5

工作條件

環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)

AC2517



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	139

AS-i 分類

AS-i 編址	編址插座；紅外編址
AS-i 主站配置文件	M3; M4
AS-i Profil	S-7.3.E
AS-i I/O 配置	[hex] 7
AS-i ID 代碼	[hex] 3.E

機械技術數據

重量	[g]	221.5
安裝方式		扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面
材質		PBT
旋緊扭矩	[Nm]	0.6...0.8

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AI1...AI4
	診斷	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件


附件(可選)	下部模塊
--------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A



- | | |
|---|--------------|
| 1 | 感測器電源 +24V |
| 2 | AI + 類比輸入 |
| 3 | 感測器電源 0V |
| 4 | AI - 類比輸入 0V |
| 5 | 功能接地 |