




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



應用		
應用		現場安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	24
反相保護		是
附加電源	[V]	24...30 DC; (AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	550; (AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸出數量: 4
輸入		
精密類比輸入	[%]	0,5
輸出		
類比輸出數量		4; (連接3線制緻動器)
類比電流輸出	[mA]	0...20
負載最大值	[Ω]	600
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
緻動器電源輸出		AUX
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)



AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[年]	150

AS-i分類

AS-i編址	編址插座；紅外編址					
AS-i主站配置文件	M3; M4					
AS-i Profil	S-7.3.6					
AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代碼	[hex]	3.6				
參數位	參數位	名稱				
	P0	不接線				
	P1	不接線				
	P2	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效
	P3	不接線				

機械技術數據

重量	[g]	206.5
安裝方式	扁平電纜下部模塊的AS-i介面	
材質	PBT	
旋緊扭矩	[Nm]	0.6...0.8

顯示器/操作件

顯示	類比信號	LED, 黃色 通道 AO1...AO4
	操作	LED, 綠色 AS-i, AUX
	故障	LED, 紅色

電氣連接

模塊連接	扁平電纜
------	------

附件

附件(可選)	下部模塊
--------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

電氣連接

連接器： M12; 編碼： A



1	AO+ 類比輸出
2	致動器電源 +24 V
3	AO- 類比輸出 0V
4	n.c.
5	功能接地