




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2516

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 100
AS-i電流損耗最大值	[mA]	100; (帶外部電源: 80 mA)
反相保護		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸入數: 4
---------	----------

輸入

輸入感測器電源	AS-i/外部
電源	[V] 24
輸入電流負載最大值	[mA] 500; (帶外部電源)
數字輸入保護短路	否
類比輸入數	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
類比輸入的分辨率	16 (1 bit = 1 µA)

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度	[°C] 0...70
------	----------------



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLine90 4AI M12 IP67

存儲溫度	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
---------	----------	--

AS-i 分類

AS-i 編址		編址插座；紅外編址
AS-i Profil		S-7.3.E
AS-i I/O 配置	[hex]	7
AS-i ID 代碼	[hex]	3.E

機械技術數據

安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面
材質		PBT

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色 通道 AI1...AI4

附件


附件(可選)		下部模塊
--------	--	------

注釋

注釋		AS-i感測器供電時，最大允許使用100 mA。
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器：M12；編碼：A



1	感測器電源 +24V
2	AI + 類比輸入
3	感測器電源 0V
4	n.c.
5	功能接地