




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2452

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量：4
---------	----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 15...30; (根據PELV標準; 經由扁形電纜; 對於cULus, 電壓必須遵守“限制電壓/電流”。)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000; (採用種類DC-13(電磁鐵控制)): 20 W (IEC 60947-5-1); 根據cULus標準: 700 mA)
短路保護	是
電流單獨的	是


工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 67



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLineVA 4DO T M12

認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 50295			
AS-i分類					
AS-i版本		2.1			
AS-i編址		紅外編址			
擴展尋址模式		否			
AS-i Profil		S-8.0.E			
AS-i I/O配置 [hex]		8			
AS-i ID代碼 [hex]		0.E			
AS-i認證		39201			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸出	1	2	3	4
	插座	O-1	O-2	O-3	O-4
	插腳	4	4	4	4
機械技術數據					
重量 [g]		112.2			
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面			
材質		PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 不鏽鋼			
顯示器/操作件					
顯示	操作	LED, 綠色			
	故障	LED, 紅色			
	功能	LED, 黃色			
附件					
附件(可選)		下部模塊			
注釋					
包裝單位		1 件數			
電氣連接					
模塊下部的接點針, FK-E:					
連接器: M12; 編碼: A					
					
1	輸出				
2	不接線				
3	不接線				
4	外部電源 AUX -				
5	開關輸出 +				
	不接線				