

AC2565




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLineVA 4DI M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2486

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



應用	
應用	現場安裝
電氣數據	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值 [mA]	150
總的輸入/輸出	
輸入和輸出總數	數字輸入數： 4
輸入	
數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源 [V]	18...30; (經由扁形電纜)
輸入電流負載最大值 [mA]	100
輸入電流高 [mA]	6...10
輸入電流低 [mA]	0...2
開關級別高 [V]	> 11
數字輸入保護短路	是



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLineVA 4DI M12

工作條件					
環境溫度	[°C]	-25...70			
外殼防護等級		IP 67			
認證/測試					
EMC電磁兼容		EN 50295			
AS-i分類					
AS-i版本		2.1			
AS-i編址		紅外編址			
擴展尋址模式		是			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	1	2	3	4
	插座	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	插腳	4	2 4	4	2 4
機械技術數據					
重量	[g]	113			
安裝方式		扁平電纜下部模塊的AS-i介面			
尺寸	[mm]	45 x 83 x 25			
材質		PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 不鏽鋼			
顯示器/操作件					
顯示	操作			LED, 綠色	
	故障			LED, 紅色	
	功能			LED, 黃色	
附件					
附件(可選)		下部模塊			
注釋					
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	連接件與AS-i電纜電流連接。				
包裝單位		1 件數			




AS-Interface ClassicLine模塊

ClassicLineVA 4DI M12

電氣連接

模塊下部的接點針，FK / PG:

連接



連接器：M12

	輸入
	插座 I-1/2
1	感測器電源 L+
2	數據輸入 2
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 1
5	不接線
	插座 I-2
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 2
5	不接線
	插座 I-3/4
1	電源 L+
2	數據輸入 4
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 3
5	不接線
	插座 I-4
1	感測器電源 L+
2	不接線
3	感測器電源 L-
4	數據輸入 4
5	不接線