




停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC5218 或者 AC2518

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
2 固定紅外線適配器



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	130...180; (外部電源)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	180; (帶外部電源: 50 mA)
反相保護		是
附加電源	[V]	24 DC
附加電源		可選

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	類比輸出數量: 4
---------	-----------

輸出

電壓範圍DC	[V]	24; (根據PELV標準)
類比輸出數量		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
類比電流輸出	[mA]	0...20
負載最大值	[Ω]	600
短路保護		是
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μA)
緻動器電源輸出		AS-i / AUX

工作條件

環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85



AS-Interface ClassicLine 模塊

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

認證/測試

EMC 電磁兼容	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i 分類

AS-i 編址	編址插座; 紅外編址	
AS-i Profil	S-7.3.6	
AS-i I/O 配置 [hex]	7	
AS-i ID 代碼 [hex]	3.6	

機械技術數據

重量 [g]	226	
安裝方式	扁平電纜下部模塊的 AS-i 介面	
材質	PBT; 密封圈: FKM; 螺栓: 不鏽鋼	

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色 通道 AO1...AO4

附件


附件(可選)	下部模塊
--------	------

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



1	AO+ 類比輸出
2	n.c.
3	AO- 類比輸出 0V
4	n.c.
5	功能接地