AC2631

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

該產品即將/已停產



CE

電氣數據		
工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 90
電氣隔離		否
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
輸入		
數字輸入數		4

AC2631

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

電源	[V]	20...29	
輸入電流負載最大值	[mA]	500	
開關級別高	[V]	11...30	
開關級別低	[V]	-3...5	
數字輸入保護短路		是	
輸出			
數字輸出數量		4	
電壓範圍DC	[V]	20...29	
每個輸出最大電流負載	[mA]	2000	
介面			
PROFIBUS			
傳輸率		9,6...12000 kBit/s	
工作條件			
環境溫度	[°C]	0...55	
存儲溫度	[°C]	-25...85	
外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 50081-2	
		EN 50082-2	
抗震		IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27
機械技術數據			
重量	[g]	296.5	
材質		外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的	
注釋			
包裝單位		1 件數	

電氣連接 - PROFIBUS IN

連接器: 1 x M12; 編碼: B



1	不接線
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽

AC2631

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

電氣連接 - **PROFIBUS OUT**

連接器: 1 x M12; 編碼: D

1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽

電氣連接 - 製程連接

連接器: 4 x M12; 編碼: A



1	24 V DC
2	In-/Output B
3	GND
4	In-/Output A
5	不接線

電氣連接 - 電源 **IN**

連接器: 1 x M8; 編碼: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

AC2631

場所應用的**I/O**模塊

FieldModuleDP 2x2DI 2x2DO M12

電氣連接 - 電源 **OUT**

連接器: 1 x M8; 編碼: A



1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND