


AC2638



場所應用的I/O模塊
FieldModuleDP 4AI (V) M12

該產品即將/已停產



電氣數據		
工作電壓	[V]	20...29 DC
電流損耗	[mA]	< 140
電氣隔離		否
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		類比輸入數: 4
輸入		
輸入感測器電源		從負載電壓

AC2638




場所應用的I/O模塊

FieldModuleDP 4AI (V) M12

類比輸入數	4
類比輸入(電壓) [M]	10...0
精度/偏差	
測量誤差 [終值的百分比]	$< \pm 0,3$
介面	
PROFIBUS	
傳輸率	9,6...12000 kBit/s
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...55
存儲溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 50081-2
	EN 50082-2
抗震	IEC 68 部分2-6 / IEC 68，部分2-27
機械技術數據	
重量 [g]	300
材質	外殼: PA 6; 全密封結構: PU; 接點插腳: 黃銅 鍍金的
注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - PROFIBUS

連接器: M12; 編碼: B



	插頭 M12 PROFIBUS In
1	不接線
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯線 A
3	GND
4	芯線 B
5	屏蔽




場所應用的I/O模塊


FieldModuleDP 4AI (V) M12

電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A



連接



1	插座 M12 輸入
2	感測器電源 UL
3	輸入 +
4	GND
5	輸入 -
5	屏蔽

電氣連接 - 電源

連接器：M8; 編碼：A



1	插頭 M8
2	24 V DC UB
3	24 V DC UL
4	GND
4	GND
1	插座 M8
2	24 V DC UB
3	24 V DC UL
4	GND
4	GND