

# AC2701




## AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T ST

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2251

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



### 應用

應用

控制櫃安裝

### 電氣數據

|                 |      |                |
|-----------------|------|----------------|
| 工作電壓            | [V]  | 26.5...31.6 DC |
| 電流損耗            | [mA] | < 250          |
| 當前負載總數最大值       | [A]  | 0.6            |
| Watchdog集成看門狗電路 |      | 是              |

### 總的輸入/輸出

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數：4; 數字輸出數量：4 |
|---------|-------------------|

### 輸入

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 數字輸入數     | 4                 |
| 數字輸入輸入電路  | PNP               |
| 輸入感測器電源   | AS-i              |
| 電源        | [V] 20...30; (DC) |
| 輸入電流負載最大值 | [mA] 200          |
| 輸入電流高     | [mA] > 5          |
| 輸入電流低     | [mA] < 1.5        |
| 開關級別高     | [V] > 10          |
| 數字輸入保護短路  | 是                 |

### 輸出

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 電氣設計       | PNP                     |
| 數字輸出數量     | 4                       |
| 電路         | PNP                     |
| 電壓範圍DC     | [V] 15...30; (根據PELV標準) |
| 每個輸出最大電流負載 | [mA] 150                |
| 短路保護       | 是                       |
| 電流單獨的      | 是                       |



## AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T ST

|             |                        |                      |
|-------------|------------------------|----------------------|
| 工作條件        |                        |                      |
| 環境溫度        | [°C]                   | -25...70             |
| 外殼防護等級      |                        | IP 20                |
| 認證/測試       |                        |                      |
| EMC電磁兼容     | EN 50295               |                      |
| AS-i分類      |                        |                      |
| AS-i主站配置文件  |                        | M2; M3; M4           |
| AS-i Profil |                        | S-7.0                |
| AS-i I/O配置  | [hex]                  | 7                    |
| AS-i ID代碼   | [hex]                  | 0                    |
| 機械技術數據      |                        |                      |
| 重量          | [g]                    | 130                  |
| 安裝方式        |                        | DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝 |
| 材質          |                        | PA; PVC              |
| 顯示器/操作件     |                        |                      |
| 顯示          | 開關狀態                   | LED, 黃色              |
|             | 操作                     | LED, 綠色              |
|             | 短路                     | LED, 紅色              |
| 注釋          |                        |                      |
| 注釋          | 請勿將以下任何一點連接到外部電位：      |                      |
|             | I-, I+, I1, I2, I3, I4 |                      |
|             | 連接件與AS-i電纜電流連接。        |                      |
| 包裝單位        |                        | 1 件數                 |
| 電氣連接        |                        |                      |
| 螺絲接線端子：     |                        |                      |
| A+          | AS-i+                  |                      |
| A-          | AS-i -                 |                      |
| I+          | 感測器電源 +24V             |                      |
| I-          | 感測器電源 0V               |                      |
| E+          | 外部的致動器電源 +24V          |                      |
| E-          | 外部的致動器電源 0V            |                      |
| I1...I4     | 開關輸入 感測器 1...4         |                      |
| O1...O4     | 開關輸出 致動器 1...4         |                      |