

AC2704




AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T ST

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2251

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 280
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4; 數字輸出數量：4
---------	-------------------

輸入

數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	18...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計		PNP
數字輸出數量		4
電路		PNP
電壓範圍DC	[V]	10...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
短路保護		是
電流單獨的		是

AC2704



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T ST

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
機械技術數據		
重量	[g]	134
安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝
材質		PA; PVC
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
	短路	LED, 紅色
注釋		
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位：	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	連接件與AS-i電纜電流連接。	
包裝單位		1 件數




AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T ST

電氣連接

螺絲接線端子：

連接



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	致動器電源 +24V
E-	致動器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4