



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC2709

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



#### 電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 250
當前負載總數最大值	[A]	0.2

#### 總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

#### 輸入

數字輸入數	4; (雙向的)
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 15...29
輸入電流高	[mA] > 3
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

#### 輸出

電氣設計	PNP
數字輸出數量	4
電路	PNP
每個輸出最大電流負載	[mA] 50
短路保護	是

# AC2708



## AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DI 4DO T PW

電流單獨的	是	
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 00
<b>認證/測試</b>		
EMC電磁兼容	EN 50295	
<b>AS-i分類</b>		
AS-i Profil		S-7.0
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
<b>機械技術數據</b>		
安裝方式	應用於Klöckner-Möller外殼RMQ16: I 8	
<b>顯示器/操作件</b>		
顯示	操作	LED, 綠色
	短路	LED, 紅色
<b>注釋</b>		
注釋	請勿將以下任何一點連接到外部電位： I-, I+, I1, I2, I3, I4 連接件與AS-i電纜電流連接。	
包裝單位	1 件數	
<b>電氣連接</b>		
連接		

