




AS-Interface印刷电路板模块

Valvehead module 4DI 3DO T



應用

應用

應用於板面安裝的外殼

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 200
當前負載總數最大值	[A]	0.18; (經由AS-i提供所有輸入和輸出的總電流: 180 mA)
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 3
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30; (DC)
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	PNP
數字輸出數量	3
電壓範圍DC	[V] 18...30; (DC)
每個輸出最大電流負載	[mA] 100; (請注意應用於所有輸入及輸出的電流負載)
短路保護	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...70
外殼防護等級	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i版本	2.1
擴展尋址模式	是
AS-i主站配置文件	M2; M3; M4
AS-i Profil	S-7.A.F



AS-Interface印刷電路板模塊

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i I/O配置	[hex]	7			
AS-i ID代碼	[hex]	A.F			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
	輸出	O-1	O-2	O-3	-

機械技術數據					
重量	[g]	74.5			
外殼		全密封的塑膠外殼			
尺寸	[mm]	16 x 88 x 41			

注釋					
注釋	AS-i模塊是應用於AS-i從站的印刷電路板，經由AS-i供給。				
	如果AS-i電纜沒有通信，那麼看門狗(watchdog)電路功能輸出關閉。				
包裝單位		1 件數			

電氣連接					
電纜: 0.1 m					
棕色	AS-i +				
藍色	AS-i -				
紅色	+				
黑色	0 V				
白色	I-4				
黃色	O-3				
白色	I-3				
黃色	O-2				
白色	I-2				
黃色	O-1				
白色	I-1				