




應用		
應用	應用於板面安裝的外殼	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 50
Watchdog集成看門狗電路	是	
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數	數字輸入數: 2	
輸入		
數字輸入數	2	
數字輸入輸入電路	PNP	
輸入感測器電源	AS-i	
電源	[V]	18...30; (DC)
輸入電流高	[mA]	> 5
數字輸入保護短路	否	
輸出		
電氣設計	PNP	
電壓範圍DC	[V]	DC
每個輸出最大電流負載	[mA]	10
短路保護	否	
緻動器電源輸出	AS-i	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級	IP 20; (取決於外殼)	

AC2729



AS-Interface印刷電路板模塊

AS-i pcb 2-DI/1-DO

認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 50295				
MTTF		[年]842				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
擴展尋址模式		是				
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-7.A.E				
AS-i I/O配置		[hex]7				
AS-i ID代碼		[hex]A.E				
AS-i認證		75101				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		名稱	I-1 / O-1	I-2	-	-
機械技術數據						
重量		[g]58.5				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色	
		故障			LED, 紅色	
		功能			LED, 黃色	
注釋						
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
電纜: 0.2 m						
AS-i +	棕色					
AS-i -	藍色					
I1	黑色					
I2	黑色					
O1	紅色					