

AC2805




AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DO R C

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2258

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 60
當前負載總數最大值	[A]	6

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	繼電器輸出數： 4
---------	-----------

輸出

電氣設計	AS-i
電壓範圍DC	[V] 24
電壓範圍AC	[V] 240
每個輸出最大電流負載	[mA] 2500
繼電器輸出數	4
電流單獨的	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...50
外殼防護等級	IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295	
	EN 50178	



AS-Interface控制櫃模塊

CabinetModule 4DO R C

AS-i分類

AS-i Profil		S-8.0
AS-i I/O配置	[hex]	8
AS-i ID代碼	[hex]	0

機械技術數據

安裝方式		DIN軌道和儀表盤的安裝；可並行排列安裝
尺寸	[mm]	45 x 135 x 51.5
材質		PA; PVC

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色

附件

附件(可選)	公母接頭:, E70198
--------	---------------


注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

COMBICON:

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
L1	外部電源 + (DC) / L1 (AC)
N	外部電源 - (DC) / N (AC)
O1...O4	開關輸出 致動器 1...4