




AS-InterfaceProcessLine 模塊

ProcessLine 8 SB IP69K



應用		
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
附加電源	[V]	20...30 DC; (AUX)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-5...70
存儲溫度	[°C]	-5...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (非凝結)
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 68; IP 69K
污染度		2
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量	[g]	613.5
尺寸	[mm]	Ø 137.3 / L = 80
材質	外殼: 不鏽鋼; O形環: EPDM; 保護蓋: PP	
密封材質	EPDM	
電氣連接		
模塊連接	M12	
附件		
供貨範圍	保護蓋: 8 x M12, E70297	
附件(可選)	轉矩扳手:, E70390	
注釋		
包裝單位	1 件數	



AS-InterfaceProcessLine模塊

ProcessLine 8 SB IP69K

電氣連接 - 插座


連接器：8 x M12; 編碼：A; 密封圈：EPDM; 旋緊扭矩：1.2...1.4 Nm; 電纜長度最大值：20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12; 編碼：A; 密封圈：EPDM; 旋緊扭矩：1.2...1.4 Nm; 電纜長度最大值：2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE