


停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC5208

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 標籤



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 35
當前負載總數最大值	[A]	2
Watchdog集成看門狗電路		否

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸出數量: 4
---------	-----------

輸出

電氣設計	AS-i
數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC	[V] 24; (根據PELV標準; 經由M12連接器)
每個輸出最大電流負載	[mA] 1000; (DC-12)
短路保護	是
電流單獨的	是

工作條件

環境溫度	[°C] -25...85
外殼防護等級	IP 67

