


AC2035



AS-Interface通用模塊

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT



1 標籤



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	230
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	4
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 3
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

輸出

數字輸出數量	4
電路	PNP

AC2035



AS-Interface通用模塊

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

電壓範圍DC	[V]	24; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
短路保護		是
電流單獨的		是
緻動器電源輸出		AUX

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 65

認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295

AS-i分類		
AS-i主站配置文件		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.F.F
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	F.F

數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	雙向的	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
參數位	參數位	功能			
	P0	應用於所有輸出watchdog整合看門狗電路	: 已啟用	* /	無效
	P1	不接線			
	P2	不接線			
	P3	不接線			

機械技術數據		
重量	[g]	317
安裝方式		扁平電纜或SC下部模塊的AS-i介面
材質		PA 6-GF30; 不鏽鋼(1.4305/303)

顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色

電氣連接		
模塊連接		扁平電纜

注釋		
注釋		輸入和輸出不允許連接電流。
包裝單位		1 件數

電氣連接		
籠型卡箍:		
模塊下部的接點針, FK-E / PG:		