


# AC2036



## AS-Interface 模塊

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

停產產品 - 存檔登錄



| 電氣數據            |      |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| 工作電壓            | [V]  | 26.5...31.6 DC      |
| AS-i電流損耗最大值     | [mA] | 140                 |
| 當前負載總數最大值       | [A]  | 6                   |
| Watchdog集成看門狗電路 |      | 是                   |
| 總的輸入/輸出         |      |                     |
| 輸入和輸出總數         |      | 數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 1 |
| 輸入              |      |                     |
| 數字輸入數           |      | 2                   |
| 數字輸入輸入電路        |      | PNP                 |
| 輸入感測器電源         |      | AS-i                |
| 電源              | [V]  | 20...30             |
| 輸入電流負載最大值       | [mA] | 100                 |
| 輸入電流高           | [mA] | > 5                 |
| 輸入電流低           | [mA] | < 1.5               |
| 開關級別高           | [V]  | > 10                |
| 數字輸入保護短路        |      | 是                   |
| 輸出              |      |                     |
| 電氣設計            |      | AS-i                |



## AS-Interface 模塊

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

|        |     |          |
|--------|-----|----------|
| 電壓範圍DC | [M] | 24       |
| 電壓範圍AC | [M] | 24...240 |
| 繼電器輸出數 |     | 1        |
| 短路保護   |     | 否        |
| 電流單獨的  |     | 是        |

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 工作條件   |      |          |
| 環境溫度   | [°C] | -20...70 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| 認證/測試   |          |  |
| EMC電磁兼容 | EN 50295 |  |
|         | EN 50178 |  |

|             |       |       |     |     |    |
|-------------|-------|-------|-----|-----|----|
| AS-i分類      |       |       |     |     |    |
| AS-i Profil |       | S-3.F |     |     |    |
| AS-i I/O配置  | [hex] | 3     |     |     |    |
| AS-i ID代碼   | [hex] | F     |     |     |    |
| 數據位         | 數據位   | D0    | D1  | D2  | D3 |
|             | 插座    | I-1   | I-2 | O-3 | -  |
|             | 插腳    | 2+4   | 2+4 | 1/4 | -  |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 機械技術數據 |                    |
| 安裝方式   | 扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面 |
| 材質     | PBT                |

|         |    |         |
|---------|----|---------|
| 顯示器/操作件 |    |         |
| 顯示      | 操作 | LED, 綠色 |
|         | 功能 | LED, 黃色 |

|      |               |
|------|---------------|
| 注釋   |               |
| 注釋   | 輸入和輸出不允許連接電流。 |
| 包裝單位 | 1 件數          |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 電氣連接               |  |
| 模塊下部的接點針, FK / PG: |  |
| 連接                 |  |

# AC2036



## AS-Interface 模塊

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

連接器： 7/8"; 編碼： A

連接器： M12; 編碼： A

連接器： 7/8"; 編碼： A



|     |              |
|-----|--------------|
| 1   | PWR電壓 + (L1) |
| 2   | 接地 (PE)      |
| 3   | PWR電壓 - (N)  |
|     | 輸入           |
| 1   | 感測器電源 L+     |
| 2+4 | 數據輸入 內部橋接    |
| 3   | 感測器電源 L-     |