

AC2058




AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2048

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 軟管連接 Ø 8 mm
- 3 手動操作的螺栓



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 165
附加電源	[V]	18...30 DC; (根據PELV標準)
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：2; 氣動輸出數：1
---------	------------------

輸入

數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	100
輸入電流高	[mA]	> 3



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
氣動輸出數	1

工作條件

環境溫度	[°C]	0...55
注意環境溫度	採用特殊壓縮空氣處理: < 0 °C	
外殼防護等級	IP 67	

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i Profil	S-3.F				
AS-i I/O配置	[hex]	3			
AS-i ID代碼	[hex]	F			
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	總的輸入/輸出	I-1	I-2	O-3	不接線

機械技術數據

安裝方式		螺釘安裝
材質		外殼：PBT; 金屬件：不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈：FKM
氣動系統		1 x 4/2電磁閥
工作壓力範圍	[bar]	3...8
工作壓力範圍	[MPa]	0.3...0.8
注意工作壓力範圍		包括可能的壓力峰值
6/5 bar時的空氣量	[l/min]	500
6/0 bar時的空氣量	[l/min]	700
允許的壓縮空氣		已過濾 (5 µm); 已加油 (ISO-VG10) 或未加油
管件		Legris LF 3000/8

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	功能	LED, 黃色

電氣連接

模塊連接	扁形電纜
------	------

附件

附件(可選)	消聲器:, E75232
--------	--------------

注釋

注釋	請參見“下載”下方關於壓縮空氣和EMC/ESD的備注
包裝單位	1 件數

電氣連接

模塊下部的接點針, FK / PG:

連接