

AC2088




AS-Interface照明按鈕模塊

EMS-Module 2BI 2LO

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2398

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 標籤
- 2 LED
- 3 按鈕 2 常開 / 綠色
- 4 按鈕 1 常閉 / 紅色



應用

應用

現場安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	55

輸入

輸入感測器電源	AS-i
---------	------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50295
---------	----------

AS-i分類

AS-i版本	2.1
擴展尋址模式	是

AC2088



AS-Interface照明按鈕模塊

EMS-Module 2BI 2LO

AS-i主站配置文件		M2; M3; M4				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]		B				
AS-i ID代碼 [hex]		A.E				
AS-i認證		49203				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		按鈕	-	-	1	2
機械技術數據						
重量 [g]		97				
安裝方式		扁平電纜和SC下部模塊的AS-i介面				
材質		PBT				
顯示器/操作件						
顯示		操作			LED, 綠色	
		故障			LED, 紅色	
附件						
附件(可選)		蓋式移動工具:, E70206				
注釋						
注釋		按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸。				
		外殼和按鈕都可標記。				
包裝單位		1 件數				
電氣連接						
模塊下部的接點針, FK / PG:						