




AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: AC2257

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



1 編址插座



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 235
當前負載總數最大值	[A]	4
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 4; 數字輸出數量: 4
---------	---------------------

輸入

數字輸入數		4; (雙向的)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	20...30
輸入電流負載最大值	[mA]	200
輸入電流高	[mA]	> 5
輸入電流低	[mA]	< 1.5
開關級別高	[V]	> 10
數字輸入保護短路		是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------



AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

數字輸出數量	4	
電路	PNP	
電壓範圍DC	[V]	10...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載	[mA]	1000
短路保護	是	
電流單獨的	是	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 20	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil	S-7.0	
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	0
AS-i認證	05001	
機械技術數據		
安裝方式	DIN軌道安裝	
材質	PA; PVC	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
連接		

