

AC2210




AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC2257

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 編址插座



電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 235
當前負載總數最大值	[A]	6
Watchdog集成看門狗電路		是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數：4；數字輸出數量：4
---------	------------------

輸入

數字輸入數	4；（雙向的）
數字輸入輸入電路	PNP
輸入感測器電源	AS-i
電源	[V] 20...30
輸入電流負載最大值	[mA] 200
輸入電流高	[mA] > 5
輸入電流低	[mA] < 1.5
開關級別高	[V] > 10
數字輸入保護短路	是

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

AC2210



AS-Interface控制櫃模塊

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

數字輸出數量	4
電路	PNP
電壓範圍DC [V]	10...30; (根據PELV標準)
每個輸出最大電流負載 [mA]	2000
短路保護	是
電流單獨的	是

工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80
外殼防護等級	IP 20

認證/測試	
EMC電磁兼容	EN 50295

AS-i分類	
AS-i Profil	S-7.0
AS-i I/O配置 [hex]	7
AS-i ID代碼 [hex]	0
AS-i認證	05001

機械技術數據	
安裝方式	DIN軌道安裝
材質	PA; PVC

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	LED, 黃色
	操作	LED, 綠色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接	
連接	

