


AC2215



AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

停產產品 - 存檔登錄



1 帶螺絲接線端子的公母接頭 可選



應用		
應用	延長AS-i 網絡100 m	
電氣數據		
額定電壓DC	[V] 26.5...31.6	
AS-i電流損耗最大值	[mA] 2	
低壓監控	否	
輸出		
電氣設計	AS-i	
電流單獨的	是	
工作條件		
環境溫度	[°C] 0...55	
外殼防護等級	IP 20	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
機械技術數據		
外殼	DIN軌道安裝	
材質	PA 6.6	
顯示器/操作件		
顯示	操作	2 x LED, 綠色
	短路	2 x LED, 紅色

AC2215



AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

注釋	
注釋	AS-i extender不占用從站地址。 每個主機主線的從站總數保持不變。 無需設定參數。
包裝單位	1 件數

電氣連接

連接



A1+	AS-i + 串 1
A1-	AS-i - 串 1
A2+	AS-i + 串 2
A2-	AS-i - 串 2