

AC2218




AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (C) C IP20

該產品即將/已停產

替代產品：AC3218

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 編址插座
2 帶螺絲接線端子的公母接頭 可選



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	12...57; (外部電源)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	57; (帶外部電源: 25 mA)
反相保護		是
當前負載總數最大值	[A]	0.5; (帶外部電源; 帶外部電源: 100 mA)
附加電源	[V]	24 DC; (根據PELV標準)
附加電源		可選

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 4

輸出

類比輸出數量		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
類比電流輸出	[mA]	0...20
負載最大值	[Ω]	600

AC2218



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (C) C IP20

過載保護		是						
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 µA)						
緻動器電源輸出		AS-i / AUX						
工作條件								
環境溫度		[°C]	0...70					
存儲溫度		[°C]	-20...85					
外殼防護等級		IP 20						
認證/測試								
EMC電磁兼容		EN 50295						
MTTF		[年]	140					
AS-i分類								
AS-i編址		編址插座						
AS-i主站配置文件		M3; M4						
AS-i Profil		S-7.3.6						
AS-i I/O配置		[hex]	7					
AS-i ID代碼		[hex]	3.6					
參數位		參數位	名稱					
		P0	不接線	/ 1	已預留	/ 0	已預留	
		P1	不接線	/ 1	已預留	/ 0	已預留	
		P2	外圍故障指示	: 1	已啟用	/ 0	無效	
		P3	不接線	/ 1	已預留	/ 0	已預留	
機械技術數據								
重量		[g]	175					
安裝方式		DIN軌道安裝						
材質		PA 6.6						
顯示器/操作件								
顯示		操作			LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX			
		故障			LED, 紅色			
		功能			LED, 黃色 通道 1...4			
注釋								
包裝單位		1 件數						



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (C) C IP20

電氣連接

COMBICON:

連接

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	致動器電源 +24V
C1...4	類比輸出 電流
O-	致動器電源 0V
0V	類比輸出 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部的致動器電源 +24V
E-	外部的致動器電源 0V