

AC2219




AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (V) C IP20

該產品即將/已停產

替代產品：AC3219

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 編址插座
2 帶螺絲接線端子的公母接頭 可選



應用

應用

控制櫃安裝

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	12...57; (外部電源)
AS-i電流損耗最大值	[mA]	57; (帶外部電源: 25 mA)
反相保護		是
當前負載總數最大值	[A]	0.5; (帶外部電源; 帶外部電源: 100 mA)
附加電源	[V]	24 DC; (根據PELV標準)
附加電源		可選

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 4

輸出

類比輸出數量		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
負載最大值	[Ω]	600
類比電壓輸出	[V]	0...10



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (V) C IP20

負載電阻最小值	[Ω]	1000
過載保護		是
類比輸出分辨率		16 (1 bit = 1 μV)
緻動器電源輸出		AS-i / AUX
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...70
存儲溫度	[°C]	-20...85
外殼防護等級		IP 20
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
MTTF	[年]	140
AS-i分類		
AS-i編址		編址插座
AS-i主站配置文件		M3; M4
AS-i Profil		S-7.3.6
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	3.6
參數位	參數位	名稱
	P0	不接線 / 1 已預留 / 0 已預留
	P1	不接線 / 1 已預留 / 0 已預留
	P2	外圍故障指示 : 1 已啟用 / 0 無效
	P3	不接線 / 1 已預留 / 0 已預留
機械技術數據		
重量	[g]	174.5
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PA 6.6
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色 電壓 AS-i / 24 V AUX
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色 通道 1...4
附件		
附件(可選)		公母接頭
注釋		
包裝單位		1 件數



AS-Interface控制櫃模塊

SmartLine25 4AO (V) C IP20

電氣連接

COMBICON:

連接

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	致動器電源 +24V
V1...4	類比輸出 電壓
O-	致動器電源 0V
0V	類比輸出 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部的致動器電源 +24V
E-	外部的致動器電源 0V