
AC2254

AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C



1 編址插座
2 帶螺絲接線端子的公母接頭 可選

應用		
應用		控制櫃安裝
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	50
附加電源	[V]	20...30 DC；(AUX)
其它電源的最大電流消耗	[mA]	600；(AUX)
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數：4
輸入		
數字輸入數		4
數字輸入輸入電路		PNP；(Typ 2符合IEC 61131-2規定)
輸入感測器電源		AUX
電源	[V]	18...30；(DC)
輸入電流負載最大值	[mA]	500
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11
數字輸入保護短路		是

AC2254

AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

工作條件						
環境溫度	[°C]	-25...70				
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; （非凝結）				
海拔高度最大值	[m]	2000				
外殼防護等級		IP 20				
污染度		2				
認證/測試						
EMC電磁兼容		EN 61000-6-2				
		EN 62026-2				
		EN 50581				
MTTF	［年］	485				
說明		設備應由隔離電源供電 。; 該電壓源必須具備次級UL列明的保險絲（ 見附件 ）。; 或者可以使用2類電源來提供AUX 。				
AS-i分類						
AS-i版本		2.11; 3.0				
AS-i編址		編址插座				
擴展尋址模式		是				
AS-i Profil		S-0.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0				
AS-i ID代碼	[hex]	A.E				
AS-i認證		39402				
數據位		數據位	D0	D1	D2	D3
		輸入	I-1	I-2	I-3	I-4
機械技術數據						
重量	[g]	142				
安裝方式		DIN軌道安裝				
材質		PA				
顯示器/操作件						
顯示		開關狀態	LED, 黃色 I1...I4			
		操作	LED, 綠色 AS-i, AUX			
		故障	LED, 紅色			
附件						
附件(可選)		連接件				
注釋						
包裝單位		1 件數				

AC2254


AS-Interface控制櫃模塊

SmartL25 4DI C

電氣連接

排針:

連接



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	感測器電源 +24V
I-	感測器電源 0V
E+	外部的感測器電源 +24V
E-	外部的感測器電源 0V
I1...I4	開關輸入 感測器 1...4