



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available



產品特徵

感應距離	[mm]	4
------	------	---

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 140

監控範圍

感應距離	[mm]	4
------	------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

AS-i分類

AS-i I/O配置	[hex]	7				
AS-i ID代碼	[hex]	F				
AS-i認證		15101				
數據位		名稱	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

機械技術數據

材質	PBT; PC
----	---------

顯示器/操作件

顯示	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 紅色

應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



連接

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



Eingänge

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 數據位 D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 數據位 D4