
AC2351

AS-Interface照明按鈕模塊

Push-button modul 8I/8O

停產產品 - 存檔登録



1 綠色
2 紅色

電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 150
反相保護		是
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 00
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i Profil		S-7.F

AC2351

AS-Interface照明按鈕模塊

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	F
AS-i認證		14401
機械技術數據		
材質		前面面板: 鋁
附件		
附件(可選)		蓋式移動工具:, E70206
注釋		
注釋		按鈕(EAO型號84)可防止意外接觸 。 外殼和按鈕都可標記 。
包裝單位		1 件數
電氣連接		
COMBICON:		