


AC2381



AS-Interface 照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



應用		
應用	現場安裝；應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i電流損耗最大值	[mA]	80
輸入		
輸入感測器電源	AS-i	
輸出		
電氣設計	AS-i	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
存儲溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i分類		
AS-i版本	2.11; 3.0	
擴展尋址模式	是	



AS-Interface照明按鈕模塊

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-i主站配置文件	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-B.A.E				
AS-i I/O配置	[hex]	B			
AS-i ID代碼	[hex]	A.E			
AS-i認證	135301				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	LED 1 紅色	DO-0	-	-	-
	LED 2 綠色	-	DO-1	-	-
	按鈕 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	按鈕 2	-	-	-	DI-3 (NO)

機械技術數據

重量	[g]	276.55
安裝方式	螺釘安裝	
尺寸	[mm]	118 x 50 x 47
材質	不鏽鋼	

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
元件	2	可自由編程的帶背景光按鈕


電氣連接

模塊連接	M12
------	-----

注釋

注釋	按鈕模塊(RAFI型RAFIX22)可防止意外接觸。
包裝單位	1 件數

電氣連接

	
1	AS-i +
3	AS-i -