

# AC317A




應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC327A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 感測器 1
- 2 感測器 2




| 產品特徵 |      |                |
|------|------|----------------|
| 感應距離 | [mm] | 4              |
| 尺寸   | [mm] | 55 x 60 x 35   |
| 電氣數據 |      |                |
| 工作電壓 | [V]  | 26.5...31.6 DC |
| 電流損耗 | [mA] | < 260          |
| 防護等級 |      | III            |
| 監控範圍 |      |                |
| 感應距離 | [mm] | 4              |

# AC317A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

| 工作條件                                                                                |          |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境溫度                                                                                | [°C]     | -10...60                                                                                                                      |
| 外殼防護等級                                                                              |          | IP 5x; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 67)                                                                                                 |
| 認證/測試                                                                               |          |                                                                                                                               |
| ATEX標記                                                                              |          |  II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C |
| 關於ATEX標記的注意事項                                                                       |          | 僅與安裝板連接                                                                                                                       |
| EMC電磁兼容                                                                             | EN 50295 |                                                                                                                               |
| AS-i分類                                                                              |          |                                                                                                                               |
| AS-i版本                                                                              |          | 2.1                                                                                                                           |
| 擴展尋址模式                                                                              |          | 是                                                                                                                             |
| AS-i I/O配置                                                                          | [hex]    | 7                                                                                                                             |
| AS-i ID代碼                                                                           | [hex]    | A.E                                                                                                                           |
| AS-i認證                                                                              |          | 75001                                                                                                                         |
| 機械技術數據                                                                              |          |                                                                                                                               |
| 重量                                                                                  | [g]      | 200.4                                                                                                                         |
| 安裝                                                                                  |          | 非齊平安裝                                                                                                                         |
| 尺寸                                                                                  | [mm]     | 55 x 60 x 35                                                                                                                  |
| 材質                                                                                  |          | PBT; PC                                                                                                                       |
| 顯示器/操作件                                                                             |          |                                                                                                                               |
| 顯示                                                                                  | 操作       | 1 x LED, 綠色                                                                                                                   |
|                                                                                     | 功能       | 1 x LED, 黃色                                                                                                                   |
| 附件                                                                                  |          |                                                                                                                               |
| 供貨範圍                                                                                |          | 安裝板: 1<br>內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35                                                                                                 |
| 注釋                                                                                  |          |                                                                                                                               |
| 注釋                                                                                  |          | 如果總負載電流超過100 mA, 那麼所有的輸出不允許同時設定。                                                                                              |
| 包裝單位                                                                                |          | 1 件數                                                                                                                          |
| 電氣連接 - 插座                                                                           |          |                                                                                                                               |
| 連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼                                                       |          |                                                                                                                               |
|  |          |                                                                                                                               |
| 連接                                                                                  |          |                                                                                                                               |
| Ausgänge                                                                            |          |                                                                                                                               |
| 2                                                                                   | 開關輸出 2 + |                                                                                                                               |
| 3                                                                                   | 外部電源 -   |                                                                                                                               |
| 4                                                                                   | 開關輸出 1 + |                                                                                                                               |

# AC317A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



## 連接

### Elektrischer Anschluss

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i+  |
| 3 | AS-i - |