

AC315A




應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC336A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



1 感測器 1
2 感測器 2



產品特徵		
感應距離	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 40
防護等級		III
監控範圍		
感應距離	[mm]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 5x; (如果該產品在易爆區域外使用：IP 67)

AC315A




應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

認證/測試		
ATEX標記	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
關於ATEX標記的注意事項	僅與安裝板連接	
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i版本	2.1	
擴展尋址模式	是	
AS-i I/O配置	[hex]	0
AS-i ID代碼	[hex]	A.F
AS-i認證	74901	
機械技術數據		
重量	[g]	163.8
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	安裝板: 1 內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插頭		

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4305/303)



連接

