

AC316A




應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：AC336A

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



- 1 感測器 1
2 感測器 2



產品特徵

感應距離	[mm]	4
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 160
防護等級		III

監控範圍


感應距離	[mm]	4
------	------	---

AC316A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
外殼防護等級		IP 5x; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 67)
認證/測試		
ATEX標記		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
關於ATEX標記的注意事項		僅與安裝板連接
EMC電磁兼容	EN 50295	
AS-i分類		
AS-i版本		2.1
擴展尋址模式		是
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代碼	[hex]	A.E
AS-i認證		75002
機械技術數據		
重量	[g]	200.2
安裝		非齊平安裝
尺寸	[mm]	55 x 60 x 35
材質		PBT; PC
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
	功能	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍		安裝板: 1 內六角頭螺絲: 2 x M5 x 35
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼		
		
連接		
Ausgänge		
3	外部電源 -	
4	開關輸出 +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A



應用於氣動四分之一迴轉致動器的**AS-Interface**雙感測器

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼



連接

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -