# AC3226

## AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III




1 具籠式彈簧連接的插頭
2 標籤
3 安裝在DIN軌道

| | | |
|---|---|---|
| **應用** | | |
| 應用 | | 延長AS-i 網絡100 m |
| **電氣數據** | | |
| 工作電壓 | [V] | 26.5...31.6 DC |
| AS-i電流損耗最大值 | [mA] | 60; (經由AS-i線) |
| **輸出** | | |
| 電氣設計 | | AS-i |
| 電流單獨的 | | 是 |
| **工作條件** | | |
| 環境溫度 | [°C] | -25...70 |
| 注意環境溫度 | | cULus: ... 65 °C |
| 存儲溫度 | [°C] | -25...75 |
| 允許最大的相對空氣濕度 | [%] | 90; (非凝結) |
| 海拔高度最大值 | [m] | 2000 |
| 外殼防護等級 | | IP 20 |
| 污染度 | | 2 |
| **認證/測試** | | |
| EMC電磁兼容 | EN 62026-2 | |

# AC3226

## **AS-Interface**轉發器 延伸器 **= Repeater**

**SmartL25 AS-i Repeater III**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL認證 | | Ta | -25...70 °C |
| | | Enclosure type | IP20 |
| | | 電源 | Low Voltage / Limited Energy |
| | | 文件數量UL | E205959 |
| **機械技術數據** | | | |
| 重量 | [g] | 170 | |
| 安裝方式 | | DIN軌道安裝 | |
| 材質 | | PA 6.6 | |
| **顯示器/操作件** | | | |
| 顯示 | | 操作 | 2 x LED, 綠色 |
| | | 功能 | LED, 黃色 |
| **附件** | | | |
| 供貨範圍 | | 公母接頭 | |
| | | 總線終端連接 | |
| **注釋** | | | |
| 包裝單位 | | 1 件數 | |

# AC3226

## AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

## 電氣連接

### 連接




| | |
|---|---|
| | 引出的AS-i電纜 |
| A2- | AS-i - 線 2 |
| A2+ | AS-i + 線 2 |
| A2- | AS-i - 線 2 |
| A2+ | AS-i + 線 2 |
| | 引入的AS-i電纜 |
| A1+ | AS-i + 線 1 |
| A1- | AS-i - 線 1 |
| A1+ | AS-i + 線 1 |
| A1- | AS-i - 線 1 |
| T1 | 總線終端連接 |
| T2 | 總線終端連接 |