




AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 具籠式彈簧連接的插頭
- 2 標籤
- 3 安裝在DIN軌道



應用

應用

延長AS-i 網絡100 m

電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

AS-i電流損耗最大值

[mA]

60; (經由AS-i線)

輸出

電氣設計

AS-i

電流單獨的

是

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...70

注意環境溫度

cULus: ... 65 °C

存儲溫度

[°C]

-25...75

允許最大的相對空氣濕度

[%]

90; (非凝結)

海拔高度最大值

[m]

2000

外殼防護等級

IP 20

污染度

2

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 62026-2



AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

UL 認證	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	電源	Low Voltage / Limited Energy
	文件數量UL	E205959
機械技術數據		
重量	[g]	170
安裝方式		DIN軌道安裝
材質		PA 6.6
顯示器/操作件		
顯示	操作	2 x LED, 綠色
	功能	LED, 黃色
附件		
供貨範圍		公母接頭
		總線終端連接
注釋		
包裝單位		1 件數




AS-Interface轉發器 延伸器 = Repeater

SmartL25 AS-i Repeater III

電氣連接

連接



	引出的AS-i電纜
A2-	AS-i - 線 2
A2+	AS-i + 線 2
A2-	AS-i - 線 2
A2+	AS-i + 線 2
	引入的AS-i電纜
A1+	AS-i + 線 1
A1-	AS-i - 線 1
A1+	AS-i + 線 1
A1-	AS-i - 線 1
T1	總線終端連接
T2	總線終端連接